

"Кампания по продвижению передового оборудования для систем водоснабжения из скважин 2019"

Обновленный эксклюзивный Прайс-лист на насосы SQ, SQE и комплекты для поддержания постоянного давления с насосом SQE 2019  
Срок действия кампании: с 01.03.2019 по 29.11.2019

Однофазные погружные многоступенчатые скважинные насосы SQ / SQE

| SQ 1 Присоединительный размер Rp 1 ¼" |               |                            |            |          |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------|------------|----------|
| Тип продукта                          | Тип двигателя | Мощность двигателя P2, кВт | № продукта | EUR      |
| SQ 1 - 35                             | Погружной 3"  | 0,7                        | 96510178   | A 354,00 |
| SQ 1 - 50                             | Погружной 3"  | 0,7                        | 96510179   | A 383,00 |
| SQ 1 - 65                             | Погружной 3"  | 0,7                        | 96510190   | A 412,00 |
| SQ 1 - 80                             | Погружной 3"  | 1,15                       | 96510191   | A 498,00 |
| SQ 1 - 95                             | Погружной 3"  | 1,15                       | 96510192   | A 519,00 |
| SQ 1 - 110                            | Погружной 3"  | 1,15                       | 96510193   | A 539,00 |
| SQ 1 - 125                            | Погружной 3"  | 1,68                       | 96510194   | A 642,00 |
| SQ 1 - 140                            | Погружной 3"  | 1,68                       | 96510195   | A 663,00 |
| SQ 1 - 155                            | Погружной 3"  | 1,85                       | 96510196   | A 684,00 |

| SQE 1 Присоединительный размер Rp 1 ¼" Группа продукта B1 |               |                            |            |          |
|---|---------------|----------------------------|------------|----------|
| Тип продукта  | Тип двигателя | Мощность двигателя P2, кВт | № продукта | EUR      |
| SQE 1 - 35  | Погружной 3"  | 0,7                        | 96510071   | A 354,00 |
| SQE 1 - 50  | Погружной 3"  | 0,7                        | 96510141   | A 383,00 |
| SQE 1 - 65  | Погружной 3"  | 0,7                        | 96510142   | A 412,00 |
| SQE 1 - 80  | Погружной 3"  | 1,15                       | 96510143   | A 498,00 |
| SQE 1 - 95  | Погружной 3"  | 1,15                       | 96510144   | A 519,00 |
| SQE 1 - 110   | Погружной 3"  | 1,15                       | 96510145   | A 539,00 |
| SQE 1 - 125   | Погружной 3"  | 1,68                       | 96510146   | A 642,00 |
| SQE 1 - 140   | Погружной 3"  | 1,68                       | 96510147   | A 663,00 |
| SQE 1 - 155   | Погружной 3"  | 1,85                       | 96510148   | A 684,00 |

| SQ 2 Присоединительный размер Rp 1 ¼" |               |                            |            |          |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------|------------|----------|
| Тип продукта                          | Тип двигателя | Мощность двигателя P2, кВт | № продукта | EUR      |
| SQ 2 - 35                             | Погружной 3"  | 0,7                        | 96510198   | A 366,00 |
| SQ 2 - 55                             | Погружной 3"  | 0,7                        | 96510199   | A 390,00 |
| SQ 2 - 70                             | Погружной 3"  | 1,15                       | 96510200   | A 432,00 |
| SQ 2 - 85                             | Погружной 3"  | 1,15                       | 96510201   | A 483,00 |
| SQ 2 - 100                            | Погружной 3"  | 1,68                       | 96510202   | A 599,00 |
| SQ 2 - 115                            | Погружной 3"  | 1,85                       | 96510203   | A 621,00 |

| SQE 2 Присоединительный размер Rp 1 ¼" Группа продукта B1 |               |                            |            |          |
|---|---------------|----------------------------|------------|----------|
| Тип продукта  | Тип двигателя | Мощность двигателя P2, кВт | № продукта | EUR      |
| SQE 2 - 35  | Погружной 3"  | 0,7                        | 96510150   | A 366,00 |
| SQE 2 - 55  | Погружной 3"  | 0,7                        | 96510151   | A 390,00 |
| SQE 2 - 70  | Погружной 3"  | 1,15                       | 96510152   | A 432,00 |
| SQE 2 - 85  | Погружной 3"  | 1,15                       | 96510153   | A 483,00 |
| SQE 2 - 100   | Погружной 3"  | 1,68                       | 96510154   | A 599,00 |
| SQE 2 - 115   | Погружной 3"  | 1,85                       | 96510155   | A 621,00 |

| SQ 3 Присоединительный размер Rp 1 ¼" |               |                            |            |          |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------|------------|----------|
| Тип продукта                          | Тип двигателя | Мощность двигателя P2, кВт | № продукта | EUR      |
| SQ 3 - 30                             | Погружной 3"  | 0,7                        | 96510204   | A 353,00 |
| SQ 3 - 40                             | Погружной 3"  | 0,7                        | 96510205   | A 373,00 |
| SQ 3 - 55                             | Погружной 3"  | 1,15                       | 96510206   | A 432,00 |
| SQ 3 - 65                             | Погружной 3"  | 1,15                       | 96510207   | A 483,00 |
| SQ 3 - 80                             | Погружной 3"  | 1,68                       | 96510208   | A 599,00 |
| SQ 3 - 95                             | Погружной 3"  | 1,68                       | 96510209   | A 621,00 |
| SQ 3 - 105                            | Погружной 3"  | 1,85                       | 96510210   | A 640,00 |

| SQE 3 Присоединительный размер Rp 1 ¼" Группа продукта B1 |               |                            |            |          |
|---|---------------|----------------------------|------------|----------|
| Тип продукта  | Тип двигателя | Мощность двигателя P2, кВт | № продукта | EUR      |
| SQE 3 - 30  | Погружной 3"  | 0,7                        | 96510156   | A 353,00 |
| SQE 3 - 40  | Погружной 3"  | 0,7                        | 96510157   | A 373,00 |
| SQE 3 - 55  | Погружной 3"  | 1,15                       | 96510158   | A 432,00 |
| SQE 3 - 65  | Погружной 3"  | 1,15                       | 96510159   | A 483,00 |
| SQE 3 - 80  | Погружной 3"  | 1,68                       | 96510160   | A 599,00 |
| SQE 3 - 95  | Погружной 3"  | 1,68                       | 96510161   | A 621,00 |
| SQE 3 - 105   | Погружной 3"  | 1,85                       | 96510162   | A 640,00 |

| SQ 5 Присоединительный размер Rp 1 ½" |               |                            |            |          |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------|------------|----------|
| Тип продукта                          | Тип двигателя | Мощность двигателя P2, кВт | № продукта | EUR      |
| SQ 5 - 15                             | Погружной 3"  | 0,7                        | 96510211   | A 348,00 |
| SQ 5 - 25                             | Погружной 3"  | 0,7                        | 96510212   | A 363,00 |
| SQ 5 - 35                             | Погружной 3"  | 1,15                       | 96510213   | A 432,00 |
| SQ 5 - 50                             | Погружной 3"  | 1,68                       | 96510214   | A 483,00 |
| SQ 5 - 60                             | Погружной 3"  | 1,68                       | 96510215   | A 621,00 |
| SQ 5 - 70                             | Погружной 3"  | 1,85                       | 96510217   | A 640,00 |

| SQE 5 Присоединительный размер Rp 1 ½" Группа продукта B1 |               |                            |            |          |
|---|---------------|----------------------------|------------|----------|
| Тип продукта  | Тип двигателя | Мощность двигателя P2, кВт | № продукта | EUR      |
| SQE 5 - 15  | Погружной 3"  | 0,7                        | 96510163   | A 348,00 |
| SQE 5 - 25  | Погружной 3"  | 0,7                        | 96510164   | A 363,00 |
| SQE 5 - 35  | Погружной 3"  | 1,15                       | 96510165   | A 432,00 |
| SQE 5 - 50  | Погружной 3"  | 1,68                       | 96510166   | A 483,00 |
| SQE 5 - 60  | Погружной 3"  | 1,68                       | 96510167   | A 621,00 |
| SQE 5 - 70  | Погружной 3"  | 1,85                       | 96510168   | A 640,00 |

| SQ 7 Присоединительный размер Rp 1 ½" |               |                            |            |          |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------|------------|----------|
| Тип продукта                          | Тип двигателя | Мощность двигателя P2, кВт | № продукта | EUR      |
| SQ 7 - 15                             | Погружной 3"  | 0,7                        | 96510218   | A 477,00 |
| SQ 7 - 30                             | Погружной 3"  | 1,15                       | 96510219   | A 519,00 |
| SQ 7 - 40                             | Погружной 3"  | 1,68                       | 96510220   | A 663,00 |

| SQE 7 Присоединительный размер Rp 1 ½" Группа продукта B1 |               |                            |            |          |
|---|---------------|----------------------------|------------|----------|
| Тип продукта  | Тип двигателя | Мощность двигателя P2, кВт | № продукта | EUR      |
| SQE 7 - 15  | Погружной 3"  | 0,7                        | 96510169   | A 477,00 |
| SQE 7 - 30  | Погружной 3"  | 1,15                       | 96510170   | A 519,00 |
| SQE 7 - 40  | Погружной 3"  | 1,68                       | 96510171   | A 663,00 |

| Комплект для поддержания постоянного давления с насосом SQE |  |            |     | Группа продукта B1 |
|---|--|------------|-----|--------------------|
| Тип продукта  | Описание   | № продукта | EUR |                    |
| SQE 2 - 55 с кабелем 40 м                                   | состоит из:  | 96524505   | A   | 1023,00            |
| SQE 2 - 70 с кабелем 60 м                                   | – погружного насоса с плоским кабелем в водонепроницаемой оболочке 3x1,5 мм2 | 96160961   | A   | 1117,00            |
| SQE 2 - 85 с кабелем 60 м                                   | – блока управления CU301   | 96524506   | A   | 1168,00            |
| SQE 2-115 с кабелем 80 м                                    | – напорного диафрагменного гидробака емкостью 8 л/7 бар                      | 96524507   | A   | 1293,00            |
| SQE 3 - 65 с кабелем 40 м                                   | – датчика давления на 0-6 бар  | 96524501   | A   | 1048,00            |
| SQE 3-105 с кабелем 80 м                                    | – манометра на 0-10 бар  | 96524508   | A   | 1301,00            |
| SQE 5 - 70 с кабелем 40 м                                   | – запорного крана ¾" со сливом   | 96524503   | A   | 1140,00            |
|   | – 20 хомутов для крепления кабеля к водоподъемной трубе                      |            |     |                    |

A – поддерживается складской запас готового продукта  
Цены указаны на условиях "склад-Москва" БЕЗ учета НДС